


型番表示方法

● 表示一体型、表示分離型、ニードル弁一体型



【※1】ボディ材質	
記号	内容
P10N	樹脂ボディ(禁油なし)
S10C	ステンレスボディ(禁油タイプ)
S10N	ステンレスボディ(禁油なし)
A10N	アルミボディ(禁油なし)

酸素仕様は禁油なし対応不可

【※2】継手		適応流体			
記号	内容	AI	AR	C2	O2
H06	ワンタッチ継手φ6樹脂ボディ	●	-	-	-
H08	ワンタッチ継手φ8樹脂ボディ	●	-	-	-
S06	Rc1/8、ステンレスボディ	●	●	●	●
S08	Rc1/4、ステンレスボディ	●	●	●	●
A15	Rc1/2、アルミボディ (ニードル弁付き選定不可、アルミボディのみ)	●	-	-	-

●：対応可
-：対応不可

【※3】フルスケール流量	
記号	内容
005	500mL/min
010	1L/min
020	2L/min
050	5L/min
100	10L/min
200	20L/min
500	50L/min
101	100L/min
201	200L/min
501	500L/min
102	1000L/min

【※4】適応流体	
記号	内容
AI	圧縮空気、窒素
AR	アルゴン
C2	炭酸ガス
O2	酸素(禁油仕様のみ)

【※5】アラーム出力	
記号	内容
AN	スイッチ出力(NPN)2点、アナログ出力1点
AP	スイッチ出力(PNP)2点、アナログ出力1点

【※6】アナログ出力	
記号	内容
V	電圧出力(1-5V)
A	電流出力(4-20mA)

【※7】付属ケーブル	
記号	内容
無記号	なし
1M	1m
3M	3m

【※8】付属固定用ブラケット	
記号	内容
無記号	なし
B1	ブラケット付(樹脂、ステンレスボディ用)
B2	ブラケット付(アルミボディ用)

【※9】パネル取り付けキット	
記号	内容
無記号	なし
NP1	パネル取り付け(ニードル弁付)
NP2	パネル取り付け(ニードル弁なし)

パネル取り付けキットはアルミボディは選定不可

【※10】ニードル弁	
記号	内容
N	ニードル弁付(アルミボディは選定不可)
無記号	ニードル弁なし

【※8】を選択された時は【※9】を選択できません。また、【※9】を選択された時は【※8】を選択できません。