


## オプション外形寸法図

### ● ブラケット

型番：MF-F-B1


(フルスケール流量：0.5、1、2、5、10、20、50、100、200ℓ/min)



※固定用M3 (長さ6mm) ビス2本付属

型番：MF-F-B2


(フルスケール流量：500、1000ℓ/min)



※固定用M3 (長さ6mm) ビス2本付属

### ● ケーブルオプション

型番：MF-F-1M,3M




型番	L寸法
MF-F-1M	1040±20
MF-F-3M	3040±20

端子No.	ケーブル色
1	茶
2	黒
3	白
4	灰
5	青


### ● ACアダプタ

型番：KSW2405H



### ● MF-F用 ACアダプタ接続ケーブル


型番：MF-F-1M-FL629930



## オプション外形寸法図

### ● パネル取り付けキット



型番：MF-F-NP1、MP2



型番	A	B
MF-F-N/P□-H06/S06□N	40.5	28.5
MF-F-N/P□-H08/S08□N	46.5	30.0


### 〈パネルカット寸法〉

単品取付けの場合



パネル厚さ 6mm 以下

### ● パネル取り付けキット（ニードル井無しモデル）




型番	A	B
MF-F-N/P□-H06/S06	40.5	28.5
MF-F-N/P□-H08/S08□	46.5	30.0


※MF-F-N/P□-A15□へは取付けられません。

### 〈パネルカット寸法〉

単品取付けの場合



連続取付けの場合



パネル厚さ 6mm 以下