

ボディ材質	継手	フルスケール流量										
		500 ml/min	1 ℓ/min	2 ℓ/min	5 ℓ/min	10 ℓ/min	20 ℓ/min	50 ℓ/min	100 ℓ/min	200 ℓ/min	500 ℓ/min	1,000 ℓ/min
樹脂 	φ6ワンタッチ	●	●	●	●	●	●	●				
	φ8ワンタッチ							●	●	●		
ステンレス 	Rc1/8	●	●	●	●	●	●	●※1				
	Rc1/4							●	●	●※2		
アルミ 	Rc1/2										●	●

※1：炭酸ガスモデルは除く

※2：アルゴンモデル、炭酸ガスモデルは除く