

CU-2130

仕様

項目	仕様
表示部	LED(赤) 最大表示 4 1/2桁
	LED(緑) 最大表示 5桁
	表示精度 F.S ±0.1% ±1digit
流量設定信号	DC0-5V 最大出力電流 1mA
流量設定電圧精度	設定表示値に対し ±10mV
バルブ設定信号	OPEN設定 +15V ±5%
	CLOSE設定 -15V ±5%
モニター用出力	流量設定モニター / 流量出力モニター
	最大出力電流 各 1mA

項目	仕様
アラーム出力	表示 「I」表示
	外部出力 上限、下限、2点オープンコレクタ出力 最大定格 DC30V 50mA
電源	電圧 AC100V ~ 240V (許容電圧範囲: AC90 ~ 250V)
	周波数 50/60Hz
	消費電力 最大 30VA
	電源ケーブル 3m 付属 (AC-125V 7A)
動作保証周囲温度 5℃ ~ 45℃	
動作保証周囲湿度 30 ~ 85%	

※CU-2130に搭載されるMFC、MFMは、出荷時には筐体に設置されていません。付属の専用ビスにて固定し、コントローラ部のコネクタを接続して下さい。

外形寸法図

